

# ALPHA

3477DYJ125P62

EAN 4031582377101

Номер на поръчката 00032451



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●○○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта                    | Alpha                               |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване    |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 100 kg                              |
| Електропроводим                    | ✓                                   |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                               |
| Обща височина                      | 155 mm                              |
| Общо тегло                         | 1,401 kg                            |

## КОЛЕЛО

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Материал на тялото    | Стомана от лист                    |
| Материал на реазбата  | Плътна гума черен, електропроводим |
| Лагер                 | Ролков лагер                       |
| Ос                    | Завинтен с гайка                   |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба    |
| Диаметър              | 125 mm                             |
| Ширина на Резба       | 37 mm                              |
| Твърдост на Резба (A) | 85 Бръснач A                       |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал                    | Стоманен лист, тежък   |
| Форма Вилица                | Обхват                 |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Изместване                  | 40 mm                  |
| Радиус на завъртане         | 123 mm                 |
| Интерференция при завъртане | 246 mm                 |

## ПРИЛЯГАНЕ

|   |                   |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 105 mm            |
| Ширина на плаката                         | 80 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 77 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 60 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката             | 9 mm              |

# ALPHA

3477DYJ125P62

EAN 4031582377101



Номер на поръчката 00032451



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

