

PURETECH

DIK 150X32-Ø8,1

EAN 4031582070170

Номер на поръчката 00000163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта | Puretech |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 kg |
| Статичен Товароносимост | 200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
| Общо тегло | 0,896 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото | Стомана от лист |
| Материал на резбата | Плътна гума без маркировка |
| Лагер | Конусен сачмен лагер |
| Цвят на Колело | Синьо покритие |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 150 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 8 mm |
| Дължина на центъра | 36 mm |
| Ширина на тялото | 32 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |

PURETECH

DIK 150X32-Ø8,1

EAN 4031582070170

Номер на поръчката 00000163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

