

## LEVINA

5371PJO125P30-11 XL

EAN 4031582382129



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху              | ●●●○○ |
| Атриація              | ●●●○○ |
| Стійкість до корозії  | ●●●○○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Назва продукту                     | Levina   |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв                     |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg   |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg   |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C   |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C  |
| Загальна висота                    | 161 mm   |
| Загальна вага                      | 0,524 kg                                       |

## КОЛЕСО

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен           |
| Матеріал протектору     | Термопластичний каучук |
| Носіння                 | Підшипник ковзання     |
| Захист різьби           | Без різьби             |
| Діаметр                 | 125 mm                 |
| Протектор               | 32 mm                  |
| Твердість Протектор (A) | 85 Прибережна A        |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Матеріал            | Поліамід           |
| Вила Форма          | Тонка              |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони |
| Офсет (Зсув)        | 38,5 mm            |
| Радіус повороту     | 130 mm             |
| Поворотне з'єднання | 260 mm             |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Тип налаштування                   | Отвір під болт |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 11 mm          |



Універсальна нагорода за Дизайн



Deutscher Konstruktor Club

# LEVINA

5371PJO125P30-11 XL

EAN 4031582382129



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ



Універсальна  
нагорода за  
Дизайн



Deutscher  
Конструктор  
Club