

# ALPHA

3470UOJ125P30-13

EAN 4031582381443



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●●

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	125 kg
Capacitate de încărcare statică	250 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	155 mm
Greutate totală	0,994 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment cu role
Axă	Înșurubat cu piuliță
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	40 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

## FURCA

Material	Tablă de oțel, grea
Formă Furcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Offset	40 mm
Raza de pivotare	102,5 mm
Interferență pivotantă	205 mm

## RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	13 mm

# ALPHA

3470UOJ125P30-13

EAN 4031582381443



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

