


ALPHA STAINLESS

8477UFD100P62

EAN 4031582346961
Bestelnummer 00034798

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	160 kg
Roestvrij	✓
Statisch Draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	128 mm
Totale breedte	75 mm
Totaal gewicht	0,981 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Rollager, roestvrij
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	34 mm
Breedte wielkern	34 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	63 Shore A

VORK

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Roestvrij staal
Offset	41 mm
Zwenk radius	123 mm
Uitzwenking	246 mm
Diameter koepel	75 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	105 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	60 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm

ALPHA STAINLESS

8477UFD100P62

EAN 4031582346961
Bestelnummer 00034798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

3477U00100P62-neu

