

STYLEA

5925UOI075S70-10X15 TFR

EAN 4031582385687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Stylea |
| Тип корпусу | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
| Стандартний | EN12528 — Меблеві колісні опори |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 50 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 100 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 88 mm |
| Загальна ширина | 54 mm |
| Загальна вага | 0,157 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь | Згинання |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 75 mm |
| Протектор | 8 mm |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Матеріал | Поліамід |
| Вила Форма | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол | Стрижень, обертання |
| Радіус повороту | 87 mm |
| Поворотне з'єднання | 174 mm |
| Діаметр різьби | 10 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------|---|
| Тип налаштування | Стрижень з різьбою з Шестигранник, верхня |
| Довжина Стрижень | 15 mm |