

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Rendelési szám 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Compacta
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	66 mm
Teljes szélesség	43 mm
Összsúly	0,143 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág távtartóval
Tengely	Szegecselt
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	21 mm
Test szélessége	21 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

VÁZ

Anyag	Acéllemez, könnyű
Villa alakja	Széles
Forgócsapág	Egysoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	16 mm
Körbeforgás	41 mm
Körbeforgás	82 mm
Kupola átmérője	43 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	59 mm
Talplemez szélessége	47 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	35 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	46 mm
Tengely furat átmérője	6,7 mm

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689
Rendelési szám 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

