

AGILA

2470DIK050P40

EAN 4031582010107
Broj porudžbine 00003885

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●●

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Statički Nosivost	80 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Sveukupna visina	69 mm
Ukupna širina	43 mm
Ukupna težina	0,242 kg

TOCAK

Materijal za telo	Čelik lista
materijal omotaca	Cvrsta guma, bez obeležavanja
Nošenje	konusi lezaj
Boja Tocak	plavo cinkovano
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	50 mm
Širina omotac	19 mm
Širina tela	19 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	80 Šešelj A

KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	24 mm
okretni radijus	49 mm
Otpor okretanju	98 mm
Prečnik kupole	41 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Skverna ploča
Dužina ploče	60 mm
Širina ploče	60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	38 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	48 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	38 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	48 mm
Prečnik otvora ploče	6,3 mm

AGILA

2470DIK050P40

EAN 4031582010107
Broj porudžbine 00003885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

