

MAXTECH

PNP 200X50-Ø8 HL60

EAN 4031582320657

Rendelési szám 00005570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
	puha
Futófelület anyaga	Habosított poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Fekete
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Tengely furat átmérője	8 mm
Kerékagy hossza	60 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	70 Shore A

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Maxtech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	75 kg
Statikus teherbírás	150 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,66 kg

MAXTECH

PNP 200X50-Ø8 HL60

EAN 4031582320657

Rendelési szám 00005570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

