

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	○ ○ ○ ○ ○
Kustības troksnis	○ ○ ○ ○ ○
Nodilums	○ ○ ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	○ ○ ○ ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	800 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	120 mm
Kopējais platums	98 mm
Kopējais svars	1,4 kg

KRONŠTEINIS

Krāsa	Balta
Ofsets	53 mm
Pagrieziena rādiuss	90,5 mm
Grozāms savienojums	181 mm
Kupola diametrs	98 mm

RITENIS

Gūltnis	Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa	Melns
Diametrs	75 mm
Protektora platums	30 mm
Korpusa platums	30 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250

Pasūtījuma numurs 00062071
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

