

AGILA

2477PJP125R07-Ø31-35

EAN 4031582326895



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Agila |
| Ház típusa | Totálfékes görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 100 kg |
| Statikus teherbírás | 200 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
| Összsúly | 163 mm |
| Összsúly | 1,024 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
| Futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |

VÁZ

| | |
|--------------|--------------------|
| Anyag | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Ellensúlyoz | 41 mm |
| Körbeforgás | 131 mm |
| Körbeforgás | 262 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|---------------------------|---|
| Szerelvény típusa | Szintetikus feszítő, kerek |
| Befeszítőcsap (minimális) | 31 mm |
| Befeszítőcsap (minimális) | 35 mm |
| Tippek | Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. |

AGILA

2477PJP125R07-Ø31-35

EAN 4031582326895



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

