

DURATECH

TOP 085x60-Ø20 HL60

EAN 4031582331165



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	650 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	520 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,51 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	85 mm
Breedte Loopvlak	60 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	60 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6204

DURATECH

TOP 085x60-Ø20 HL60

EAN 4031582331165

Bestelnummer 00832610
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

