

## AGILA

2470PJO100R47-21,5/24

EAN 4031582324907

Broj porudžbine 00061718



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ● ○

Ishrana ● ● ● ○ ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila                     |
| Tip kućišta                    | Okretanje Tocak           |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h             | 80 kg                     |
| Statički Nosivost              | 160 kg                    |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                    |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                     |
| Sveukupna visina               | 135 mm                    |
| Ukupna širina                  | 60 mm                     |
| Ukupna težina                  | 0,657 kg                  |

## TOCAK

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen           |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma    |
| Nošenje                    | klizni lezaj           |
| Boja Tocak                 | Srebrna siva (RAL7001) |
| stitnici omotaca           | Bez stražara           |
| Prečnik                    | 100 mm                 |
| Širina omotac              | 32 mm                  |
| Širina tela                | 32 mm                  |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A              |

## KUCISTE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal       | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska  | siroko                |
| okretni lezaj   | Dve lopte             |
| Boja            | plavo cinkovano       |
| ofset           | 38 mm                 |
| okretni radijus | 88 mm                 |
| Otpor okretanju | 176 mm                |
| Prečnik kupole  | 60 mm                 |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tip uklapanja                        | Sintetički proširivač, kvadrat                                     |
| Dužina stablo                        | 24 mm                                                              |
| ekspandirajući nastavak (Minimalno)  | 22 mm                                                              |
| ekspandirajući nastavak (maksimalno) | 24 mm                                                              |
| Savet                                | Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. |

# AGILA

2470PJO100R47-21,5/24

EAN 4031582324907  
Broj porudžbine 00061718



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

