

AGILA

2470PJO100R47-21,5/24

EAN 4031582324907

Broj porudžbine 00061718



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●●

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda | Agila |
| Tip | Okretanje Tocak |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 80 kg |
| Statički Nosivost | 160 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C |
| Sveukupna visina | 135 mm |
| Ukupna širina | 60 mm |
| Ukupna težina | 0,657 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Termoplastična guma |
| Nošenje | klizni lezaj |
| Boja Tocak | Srebrna siva (RAL7001) |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 100 mm |
| Širina omotac | 32 mm |
| Širina tela | 32 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 38 mm |
| okretni radijus | 88 mm |
| Otpor okretanju | 176 mm |
| Prečnik kupole | 60 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tip uklapanja | Sintetički proširivač, kvadrat |
| Dužina stablo | 24 mm |
| ekspandirajući nastavak (Minimalno) | 22 mm |
| ekspandirajući nastavak (maksimalno) | 24 mm |
| Savet | Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. |

AGILA

2470PJO100R47-21,5/24

EAN 4031582324907
Broj porudžbine 00061718



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

