

LUMINA

AA20YOI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582341126



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Tige filetée
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	Oui
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	56 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0,08 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polypropylène
Forme de la chape	Roulette jumelée, capotée
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Noir graphite (RAL9011)
Déport	20 mm
Rayon d'encombrement	52 mm
Diamètre d'encombrement	104 mm
Diamètre du dôme	0 mm

ROUE

Corps de roue	Polypropylène, conducteur d'électricité
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Couleur du bandage de roue	Noir graphite (RAL9011)
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	7 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	7 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	8 mm

LUMINA

AA20YOI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582341126

Numéro de commande 00074226

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

