INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, lourd
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	65 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	32 mm
Largeur du corps	32 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6201

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●●●
Bruit de mouvement	●●○○○
Attrition	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	290 kg
Capacité de charge à 6 km/h	240 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	480 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0.17 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Numéro de commande 00829018

Dessins du produit




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 065x32-Ø12-HL32

EAN 4031582332315

Numéro de commande 00829018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH