

DURATECH HEAT

BOG 080X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582317695
Número de pedido 00035369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech heat
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	280 °C
Peso total	0,209 kg

ARO

Material del cuerpo	Termorresistencia Plástico, resistente al calor
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Arbusto de cojinete seco
Color Aro	Negro
Diámetro	80 mm
Ancho de Banda de rodadura	35 mm
Diámetro del agujero del Eje	8 mm
Longitud del cubo	45,5 mm
Anchura del cuerpo	35 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	90 Shore D

SOPORTE

Inoxidable	✓
------------	---

DURATECH HEAT

BOG 080X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582317695

Número de pedido 00035369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

