

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Footmaster
하우징 유형	회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	200 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	90 °C
총높이	115 mm
전체 너비	90 mm
전체 체중	3.06 kg

하우징

오프셋	35 mm
회전 반경	75 mm
회전 간섭	150 mm
돔 직경	72 mm

휠

트레드 재질	트랙 있는 더블 플랜지
베어링	가공되지 않은 허브
직경	75 mm
트레드 폭	23 mm
차체 너비	23 mm

피팅

플레이트 길이	100 mm
플레이트 너비	100 mm
플레이트 홀 길이(최소)	78 mm
플레이트 홀 길이(최대)	64 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	78 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	64 mm
플레이트 구멍 직경	10.5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

제품 도면

