

## ALPHA

3477DIR100P62

EAN 4031582305074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	70 kg
静态载重	140 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	128 mm
总重量	1.058 kg

## 轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶, 不留痕, Shore A 63
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	30 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A


## 支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	41 mm
旋转半径	123 mm
转向干涉	246 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	105 mm
上板宽	80 mm
上板孔长度 (最小)	77 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最大)	60 mm
上板孔直径	9 mm

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

