

## ELASTECH

SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322200



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Tread hardness             | macio                                  |
| Material do centro da roda | Chapa de aço, pesada                   |
| Material do piso da roda   | Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão       |
| Cor da Roda                | Cinza/não deixa marcas                 |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                          |
| Diâmetro                   | 160 mm                                 |
| Largura do Piso            | 50 mm                                  |
| Diâmetro do furo do eixo   | 20 mm                                  |
| Comprimento do cubo        | 60 mm                                  |
| Largura do corpo           | 50 mm                                  |
| Dureza do Piso (A)         | 68 Shore A                             |

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ● |
| Desgaste                | ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Elastech                             |
| Tipo                              | Roda                                 |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 540 kg                               |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 450 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 900 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 85 °C                                |
| Peso geral                        | 1,12 kg                              |

# ELASTECH

SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322200

Número de encomenda 00830558  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# ELASTECH

SFP 160x50-Ø40 HL60 plus

EAN 4031582322700

Número de encomenda 00830558



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.