


STYLEA

5925UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●●○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stylea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Krāvnese pie 3 km/h	80 kg
Statiskā krāvnese	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	82 mm
Kopējais platums	54 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	75 mm
Protektora platums	15 mm

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliāmīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūltnis	Grozāms stienis
Krāsa	Pelēki balts (RAL9002)
Ofsets	23 mm
Pagrieziena rādiuss	81 mm
Grozāms savienojums	162 mm
Kupola diametrs	30 mm
Vītnes diametrs	10 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Sešstūra vītņstienis, augšējais
Stieņa diametrs	10 mm
Stieņa garums	15 mm

STYLEA

5925UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

