



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Galea
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	80 kg
静态载重	160 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	163 mm
总宽度	66 mm
总重量	0.501 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	已关闭
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	40 mm
旋转半径	102.5 mm
转向干涉	205 mm
圆顶直径	59 mm

固定件

固定件类型	矩形板，US 螺栓孔间距
上板长	95 mm
上板宽	70 mm
上板孔长度 (最小)	44.5 mm
上板孔长度 (最大)	52 mm
上板孔宽度 (最小)	72 mm
上板孔宽度 (最大)	76 mm
上板孔直径	11 mm

技术图纸

