

AGILA

2477DIK150P30-11

EAN 4031582050349
Bestelnummer 00006709



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	185 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	1,504 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Conisch kogellager
Wielkleur	Blauw gepassiveerd
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	36 mm
Zwenk radius	131 mm
Draaicirkel	262 mm
Diameter koepel	60 mm

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	11 mm
Tip	Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.

AGILA

2477DIK150P30-11

EAN 4031582050349
Bestelnummer 00006709



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

