PRODUKTINFORMATION

# DURATECH

## MOP 200x50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●●● |
| Kørselsstøj | ●●○○○ |
| Abrasion | ●●●●● |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Duratech |
| Type | Hjul |
| Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
| Belastning ved 4 km/t | 3360 kg |
| Belastning ved 6 km/t | 2800 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 5600 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Samlet vægt | 2,58 kg |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polyamid, super tung |
| Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjul farve | Naturlig hvid |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 200 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Aksel Huldiameter | 35 mm |
| Navlængde | 60 mm |
| Fælgbredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |
| Lejetype | 6307 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH

## MOP 200x50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Bestillingsnummer 00801262

**Product Drawings**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# DURATECH

## MOP 200x50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Bestillingsnummer 00001262




© Copyright 2026 TENTE International GmbH