

PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○○

Kopás ●●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,47 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapágy	Tűgörgős csapágy
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	37 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	44 mm
Test szélessége	37 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343

Rendelési szám 00030825
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

