

## LEVINA

5377UAP150R05-18X62

EAN 4031582363951



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●●○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Levina
Tip	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	190 mm

## ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	150 mm
Benză de rulare	32 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	40 Malul D

## FURCA

Material	Poliamidă
FormăFurcă	Subțire
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Offset	38 mm
Interferență pivotantă	240 mm

## RACORD

Tip ajustare	Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub	18 mm
Lungime Șurub	62 mm

Premiul  
Universal  
DesignDesigner  
Deutscher

# LEVINA

5377UAP150R05-18X62

EAN 4031582363951



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---



Premiul  
Universal  
Design



Designer  
Deutscher