INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DURATECH

RK.TOP080x70-Ø47x14

EAN 4031582443103

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Non défini
Bandage	Polypropylène, souple
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	70 mm
Diamètre du roulement à billes	47 mm
Largeur du roulement à billes	14 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	650 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1300 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,25 kg


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

RK.TOP080x70-Ø47x14

EAN 4031582443103

Dessins du produit





© Copyright 2026 TENTE International GmbH