

STEM

S70-10x15 / 10 drilled stem

EAN 4031582411904



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



RACCORD

Diamètre de la tige	10 mm
Longueur de la tige	15 mm

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○
---------------------------	-----------

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Axe
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	160 kg
Hauteur	6 mm
Poids	0.03 kg