

KAPPA LOAD

9651ITP150P63 CL67

EAN 4031582314571

Objednávací číslo 00827702



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa load
Typ	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	650 kg
Nosnost 6 km/h	520 kg
Statická Nosnost	1300 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	200 mm
Stavební výška	110 mm
Celková hmotnost	4,563 kg

KOLO

Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	58 mm
Poloměr otáčení	137,5 mm
Průměr otáčení	275 mm
	✓
Poloměr otáčení	111 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	135 mm
Šířka plotny	110 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

KAPPA LOAD

9651ITP150P63 CL67

EAN 4031582314571
Objednáací číslo 00827702



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

