LUMINA

A525POI050P41 TFR

EAN 4031582395327

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Rayon d'encombrement	62 mm
Diamètre d'encombrement	124 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	7 mm

RACCORD

Longueur de la platine	38 mm
Largeur de la platine	38 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	56 mm
Largeur totale	54 mm
Poids	0.06 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH