

STYLEA

5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006

EAN 4031582310900
订单号 00074552

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	50 kg
静态载重	100 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	68 mm
总宽度	43 mm
总重量	0.092 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
胎面颜色	白色铝 (类似 RAL9006)
轮子颜色	白色铝 (类似 RAL9006)
侧盖	无螺纹护罩
直径	65 mm
胎面宽度	8 mm
轴孔直径	0 mm
中心长度	0 mm
轮体宽度	8 mm
胎面硬度 (D)	65 肖氏 D

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	白色铝 (类似 RAL9006)
偏移量	25 mm
旋转半径	53 mm
转向干涉	106 mm
圆顶直径	23 mm

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm

产品信息

STYLEA

5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006

EAN 4031582310900
订单号 00074552



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

