

# STYLEA

5925UOI075P41-38X38 TFR

EAN 4031582385694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●●

Resistència a a la corrosió ●●●●○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stylea
Tipus	Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	50 kg
Tracidad de carga estàtica	100 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	84 mm
Àmplia general	54 mm
Pes total	0,183 kg

## RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	11 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

## SUPORT

Material	Poliamida
Forquilla Forma	Support Twin Roda
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Scio de giro	87 mm
Sterferencia de giro	174 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa de placa
Placa llarga	38 mm
Placa ampla	38 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	28 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	28 mm
Placa de diàmetre	4,4 mm