

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat
Materiaal loopvlak	Pneumatische band, lijnprofiel
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	400 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaf lengte	74 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	55 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech air
Behuizingstype	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u	200 kg
Statisch Draagvermogen	400 kg
Totaal gewicht	2,455 kg

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

