

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Wielkern materiaal | Staalplaat |
| | zacht |
| Materiaal loopvlak | Pneumatische band, lijnprofiel |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 400 mm |
| Breedte Loopvlak | 100 mm |
| Asgatdiameter | 20 mm |
| Naaflengte | 74 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 55 Shore A |

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|--------------------------|--------------|
| Productnaam | Puretech air |
| Type | Wiel |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 200 kg |
| Statisch Draagvermogen | 400 kg |
| Totaal gewicht | 2,455 kg |

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

