

NOVATECH

ETP 120X50-Ø25 HL50

EAN 4031582369489

Bestelnummer 00827826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	600 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	480 kg
Statisch Draagvermogen	1200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	1,04 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	120 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Asgatdiameter	25 mm
Naaflengte	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D
Type lager	6304

NOVATECH

ETP 120X50-Ø25 HL50

EAN 4031582369489
Bestelnummer 00827826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

