

# AGILA

2477PIO150P30-11

EAN 4031582361940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                                 |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 80 kg                                 |
| Conducteur électrique           | Non                                   |
| Inoxydable                      | Non                                   |
| Statique Capacité de charge     | 160 kg                                |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                 |
| Hauteur                         | 185 mm                                |
| Poids global                    | 0.92 kg                               |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu            |
| Déport                  | 36 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 131 mm                 |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm                 |

## ROUE

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Matériau du corps     | Polypropylène                           |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement             | Moyeu lisse                             |
| Pare-fils             | Sans protège-filet                      |
| Diamètre              | 150 mm                                  |
| Largeur du Bandage    | 30 mm                                   |
| Dureté du Bandage (A) | 80 Shore A                              |

## RACCORD

|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de raccord           | Trou central                                                                           |
| Diamètre du trou de l'Œil | 11 mm                                                                                  |
| Astuce                    | Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de n'importe quelle longueur. |

# AGILA

2477PIO150P30-11

EAN 4031582361940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

