

## COVER DESIGN

2070PJP150R05-32

EAN 4031582348408



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | Design du capot                 |
| Type                            | Roulette pivotante              |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                          |
| Conducteur d'électricité        | Non                             |
| Inoxydable                      | Non                             |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                           |
| Hauteur                         | 188 mm                          |
| Certification                   | Testé et contrôlé par Tüv Süd   |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Capotée                  |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Déport                  | 45 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 120 mm                   |
| Diamètre d'encombrement | 240 mm                   |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène                   |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique      |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                  |
| Diamètre              | 150 mm                          |
| Largeur du bandage    | 32 mm                           |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A                      |

## FIXATION

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Type de fixation         | Tige, ronde |
| Diamètre du trou central | 32 mm       |
| Longueur de la vis       | 45 mm       |

# COVER DESIGN


2070PJP150R05-32

EAN 4031582348408



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



IF Design  
Award



Red Dot  
Design  
Award