PRODUCTINFORMATIE

ALPHA STAINLESS

8478UFX160P63

EAN 4031582313369



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●○
Bewegingsgeluid	●●●●●
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●●●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Bokwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	300 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	200 mm
Totale breedte	115 mm
Totaal gewicht	1,85 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Roestvrij staal

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Precisiekogellagers, afgedicht
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Breedte wielkern	46 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	63 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	115 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478UFX160P63


EAN 4031582313369

Bestelnummer 00035534

Producttekeningen







© Copyright 2026 TENTE International GmbH