

## ALPHA

3472DVR160P63

EAN 4031582304886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Alpha                                       |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy               |
| Nośność przy 4 km/h            | 135 kg                                      |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                         |
| Nierdzewne                     | Nie                                         |
| Nośność statyczne              | 270 kg                                      |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                      |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                       |
| Wysokość całkowita             | 200 mm                                      |
| Waga całkowita                 | 2,67 kg                                     |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy       | Arkusz stalowy, ciężki  |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe     |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 55 mm                   |
| Promień działania koła | 135 mm                  |
| Zasięg działania koła  | 270 mm                  |

## KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Arkusze stalowe                |
| Materiał bieżni      | Guma pełna pełny, czarny       |
| Łożysko              | Łożysko walcowe                |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Ośłony gwintu        | Bez ośłony gwintu              |
| Średnica             | 160 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 40 mm                          |
| Twardość Bieżnia (A) | 85 Shore A                     |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 137 mm             |
| Szerokość płytki                       | 105 mm             |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 105 mm             |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

# ALPHA

3472DVR160P63

EAN 4031582304886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Rysunki produktu

