

DURATECH

TOP 085X65-Ø20 HL65

EAN 4031582331172
Bestelnummer 00832611

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern | Polyamide, zwaar |
| Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Wielkleur | Natuurlijk wit |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 85 mm |
| Breedte Loopvlak | 65 mm |
| Diameter Asgat | 20 mm |
| Naaflengte | 65 mm |
| Breedte wielkern | 65 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D |
| Type lager | 6204 |

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid | ● ● ○ ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam | Duratech |
| Type | Wiel |
| Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 650 kg |
| Draagvermogen bij 6 km/h | 520 kg |
| Statisch draagvermogen | 1300 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totaal gewicht | 0,539 kg |

DURATECH

TOP 085X65-Ø20 HL65

EAN 4031582331172
Bestelnummer 00832611



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

