



## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nom du produit                  | Galea   |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg  |
| Conducteur d'électricité        | no      |
| Inoxydable                      | no      |
| Capacité de charge statique     | 200 kg  |
| Plage de température (minimale) | -20 °C  |
| Plage de température (maximale) | 60 °C   |
| Hauteur                         | 139 mm  |
| Largeur totale                  | 65 mm   |
| Poids                           | 0.45 kg |

## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 40 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 90 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 180 mm |
| Diamètre du dôme        | 59 mm  |

## ROUE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre                 | 100 mm |
| Largeur du bandage       | 30 mm  |
| Diamètre de l'alésage    | 0 mm   |
| Longueur de moyeu        | 0 mm   |
| Largeur du corps de roue | 30 mm  |

## RACCORD

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Longueur de la platine                     | 90 mm   |
| Largeur de la platine                      | 70 mm   |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 50 mm   |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 54.4 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 60 mm   |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 70 mm   |
| Diamètre des trous de la platine           | 8.2 mm  |

# GALEA

5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308792

Numéro de commande 00071787

Dessins du produit

---



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

