

STYLEA

5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR

EAN 4031582385724



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stylea
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	87 mm
Stavební výška	53 mm
Celková hmotnost	0,2 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení	20 mm
Průměr otáčení	124 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	8 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Čtvercová deska
Délka plotny	38 mm
Šířka plotny	38 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	28 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	28 mm
Průměr otvoru plotny	4,4 mm