INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# KAPPA LOAD

## 9652TOO250P63 CL67

EAN 4031582314915



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●●● |
| Rumore | ●●○○○ |
| Attrito | ●●●●● |
| Resistenza alla corrosione | ●●●●○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Kappa load |
| Tipo | Ruota girevole con freno totale |
| Standard | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
| Portata a 4 km/h | 1320 kg |
| Portata a 6 km/h | 1100 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 2200 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -40 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Altezza totale | 305 mm |
| Larghezza complessiva | 116 mm |
| Peso complessivo | 5,29 kg |

### SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Ghisa, o ferro forgiato, pesante |
| Forma della forcella | Largo, Rinforzato |
| Cuscinetto del supporto | Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda |
| Colore | Passivato blu |
| Disassamento | 61 mm |
| Raggio di piroettamento | 187,5 mm |
| Ingombro di piroettamento | 375 mm |
| Lubrication nipple | 1 |
| Diametro cuffia superiore | 111 mm |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Poliammide, pesante |
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano |
| Asse | Vite con dado |
| Colore Ruota | Bianco naturale |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 250 mm |
| Larghezza battistrada | 50 mm |
| Larghezza corpo | 50 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D |

### FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra | 135 mm |
| Larghezza della piastra | 110 mm |
| Lunghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm |
| Diametro del foro della piastra | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# KAPPA LOAD


9652TOO250P63 CL67


EAN 4031582314915

Numero d'ordine 00830408

**Disegni del prodotto**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH