

# NOVATECH

ETP 085X115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380

Objednávací číslo 00839737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	850 kg
Nosnost 6 km/h	680 kg
Statická Nosnost	1700 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	1,524 kg

## KOLO

Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	85 mm
Šířka Běhoun	115 mm
Průměr otvoru pro šroub	30 mm
Délka náboje	115 mm
Šířka středu kola	115 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D
Typ ložiska	6006

# NOVATECH

ETP 085X115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380  
Objednáací číslo 00839737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

