

# AGILA

2477XSP100P30-11

EAN 4031582343236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                                 |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                                |
| Conducteur électrique           | Oui                                   |
| Inoxydable                      | Non                                   |
| Statique Capacité de charge     | 200 kg                                |
| Plage de température (minimale) | -25 °C                                |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                 |
| Hauteur                         | 135 mm                                |
| Largeur totale                  | 60 mm                                 |
| Poids global                    | 0.81 kg                               |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu            |
| Déport                  | 43.5 mm                |
| Rayon d'encombrement    | 131 mm                 |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 60 mm                  |

## ROUE

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide, conducteur électrique             |
| Bandage               | Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique |
| Roulement             | Roulement à billes de précision              |
| Couleur Roue          | Gris argent (RAL7001)                        |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                           |
| Diamètre              | 100 mm                                       |
| Largeur du Bandage    | 32 mm                                        |
| Largeur du corps      | 32 mm                                        |
| Dureté du Bandage (A) | 91 Shore A                                   |
| Dureté du Bandage (D) | 40 Shore D                                   |

## RACCORD

|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de raccord           | Trou central                                                                           |
| Diamètre du trou de l'Œil | 11 mm                                                                                  |
| Astuce                    | Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de n'importe quelle longueur. |

# AGILA

2477XSP100P30-11

EAN 4031582343236

Numéro de commande 00006706  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

