

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	○ ○ ○ ○ ○
Hałas ruchowy	○ ○ ○ ○ ○
Odejście	○ ○ ○ ○ ○
Odporność na korozję	○ ○ ○ ○ ○

## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Footmaster
Typ	Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h	280 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	280 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	90 °C
Wysokość całkowita	82 mm
Szerokość całkowita	70 mm
Waga całkowita	0,7 kg

## OBUDOWA

Kolor	Biały
Wysięg	36 mm
Promień działania koła	61 mm
Zasięg działania koła	122 mm
Średnica kopuły	70 mm

## KOŁO

Łożysko	Łożysko walcowe, zwilżone
Kolor Koło	Czarny
Średnica	50 mm
Szerokość Bieżnia	25 mm
Szerokość korpusu	25 mm

## MOCOWANIE

Długość płytki	73 mm
Szerokość płytki	73 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	58 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	58 mm
Średnica otworu płytki	7 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205

Numer zamówienia 00062068  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

