

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	○ ○ ○ ○ ○
Hałas ruchowy	○ ○ ○ ○ ○
Odejście	○ ○ ○ ○ ○
Odporność na korozję	○ ○ ○ ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Footmaster
Typ	Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h	280 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	280 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	90 °C
Wysokość całkowita	82 mm
Szerokość całkowita	70 mm
Waga całkowita	0,7 kg

OBUDOWA

Kolor	Biały
Wysięg	36 mm
Promień działania koła	61 mm
Zasięg działania koła	122 mm
Średnica kopuły	70 mm

KOŁO

Łożysko	Łożysko walcowe, zwilżone
Kolor Koło	Czarny
Średnica	50 mm
Szerokość Bieżnia	25 mm
Szerokość korpusu	25 mm

MOCOWANIE

Długość płytki	73 mm
Szerokość płytki	73 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	58 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	58 mm
Średnica otworu płytki	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205

Numer zamówienia 00062068
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

