

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN

EAN 4031582413144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	○ ○ ○ ○ ○
Ruído de movimento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistência à corrosão	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Footmaster
Tipo	Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h	250 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	250 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	90 °C
Altura total	82,5 mm
Largura geral	70 mm
Peso geral	0,7 kg

SUPORTE

Cor	Branco
Offset	36 mm
Raio giratório	63 mm
Interferência giratória	126 mm
Diâmetro do dome	70 mm

RODA

Rolamento	Rolamento, humedecido
Cor da Roda	Preto
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	25 mm
Largura do corpo	25 mm

ENCAIXE

Comprimento da placa	73 mm
Largura da placa	73 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	58 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	58 mm
Diâmetro do furo da placa	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN

EAN 4031582413144

Número de encomenda 00062076

Desenhos do produto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

