

MAXTECH

PNP200X45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Maxtech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	70 kg
Statikus teherbírás	140 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,555 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
	puha
Futófelület anyaga	Habosított poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	45 mm
Tengely furat átmérője	8 mm
Kerékagy hossza	53 mm
A futófelület keménysége (A)	70 Shore A

MAXTECH

PNP200X45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

