

NOVATECH

ITP 150x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319903



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA


Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	650 kg
Krāvnese pie 6 km/h	520 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	1300 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	1,15 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	150 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D




NOVATECH

ITP 150x50-025-HL60

EAN 4031582319903

Pasūtījuma numurs 00804811



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.